

# Filtro LF-1/4-D-5M-MINI

Número de artículo: 162611

FESTO



 General operating condition

## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Mini
Serie	D
Posición de montaje	vertical $\pm 5^\circ$
Grado de filtración	5 $\mu\text{m}$
Purga de condensado	Manual giratoria
Forma constructiva	Filtro de material sinterizado con separador por centrifugación
Protección de funda	Funda metálica de protección
Símbolo	00991519
Presión de funcionamiento	0 bar ... 16 bar
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	950 l/min
Medio de funcionamiento	Gases inertes
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gases inertes
Temperatura del medio	-10 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Peso del producto	250 g
Tipo de fijación	Con accesorios
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión neumática 2	G1/4
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material del filtro	Tierra de protección
Material del cuerpo	Fundición inyectada de cinc
Material de la funda	Makrolon®