

Combinación de filtros LFMBA-3/8-D-MINI

Número de artículo: 162660

FESTO



 General operating condition

Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Mini
Serie	D
Posición de montaje	vertical $\pm 5^\circ$
Grado de filtración	0.01 μm
Grado de eficacia del filtro	99.9999 %
Purga de condensado	Manual giratoria
Forma constructiva	Filtro de fibras
Volumen máx. de condensado	22 ml
Protección de funda	Funda metálica de protección
Símbolo	00991740
Presión de funcionamiento	1 bar ... 16 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gases inertes
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Gases inertes
Temperatura del medio	1.5 °C ... 60 °C
Contenido de aceite residual	0.01 mg/m ³
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Peso del producto	500 g
Tipo de fijación	Con accesorios
Conexión neumática 1	G3/8
Conexión neumática 2	G3/8
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material del filtro	Fibra de borosilicato
Material del cuerpo	Fundición inyectada de cinc
Material de la funda	Makrolon®