

Leva de conmutación DASI-Q11-16-A-SL

Número de artículo: 1692969

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	16
Forma constructiva	Para ranura en T
para Ø de émbolo	Ø 16
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Peso del producto	2.5 g
Tipo de fijación	Bloqueado en ranura en T Con pasador roscado con rosca interior
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material de los tornillos	Acero Galvanizado