

Tubo PQ-AL-22X1X3000

Número de artículo: 177735

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	22 mm
Diámetro interior	20 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.95 bar ... 15 bar
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-25 °C ... 75 °C
Temperatura ambiente	-30 °C ... 75 °C
Peso del producto según la longitud	0.178 kg/m
Color	Plateado
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del tubo flexible	Aleación de forja de aluminio