


Unidad de mantenimiento FRC-3/4-D-MAXI-KE-A

Número de artículo: 185838

FESTO



General operating condition

Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|--|
| Tamaño | Maxi |
| Serie | D |
| Bloqueo del accionamiento | Botón giratorio con bloqueo |
| Posición de montaje | vertical ± 5° |
| Grado de filtración | 40 µm |
| Purga de condensado | Totalmente automática |
| Forma constructiva | Lubricador proporcional estándar Válvula de arranque progresivo |
| Volumen máx. de condensado | 80 ml |
| Protección de funda | Funda metálica de protección |
| Símbolo | 00991764 |
| Indicador de presión | con manómetro |
| Presión de funcionamiento | 0.3 MPa ... 1.2 MPa |
| Presión de funcionamiento | 3 bar ... 12 bar |
| Presión de funcionamiento | 43.5 psi ... 174 psi |
| Margen de regulación de presión MPa | 0.25 MPa ... 1.2 MPa |
| Margen de regulación de presión | 2.5 bar ... 12 bar |
| Margen de regulación de presión | 36.25 psi ... 174 psi |
| Histéresis máx. de la presión | 0.03 MPa |
| Histéresis máxima de la presión | 0.3 bar |
| Histéresis máx. de la presión | 4.35 psi |
| Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343) | 3800 l/min |
| Medio de funcionamiento | Gases inertes |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Clase de pureza del aire en la salida | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gases inertes |
| Temperatura del medio | -10 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente | -10 °C ... 60 °C |
| Peso del producto | 4200 g |
| Tipo de fijación | Con accesorios |
| Conexión neumática 1 | G3/4 |
| Conexión neumática 2 | G3/4 |
| Material del cuerpo | Fundición inyectada de cinc |
| Material de la funda | Makrolon® |