

# Cilindro de carrera corta ADVC-4-5-A-P

Número de artículo: 188055

FESTO



 General operating condition

## Hoja de datos

Característica	Valor
Carrera	5 mm
Diámetro del émbolo	4 mm
Amortiguación	Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados
Posición de montaje	Indistinta
Modo de funcionamiento	Doble efecto
Forma constructiva	Émbolo Vástago
Detección de posición	No incluye
Símbolo	00991227
Presión de funcionamiento	0.2 MPa ... 0.8 MPa
Presión de funcionamiento	2 bar ... 8 bar
Presión de funcionamiento	29 psi ... 116 psi
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C ... 80 °C
Fuerza teórica con 6 bar, retorno	5.7 N
Fuerza teórica con 6 bar, avance	7.5 N
Masa móvil	0.25 g
Peso del producto	4.3 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante Con accesorios
Conexión neumática	M3
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material de la tapa	Aleación de forja de aluminio Anodizado
Material de las juntas	HNBR Caucho nitrílico
Material del cuerpo	Anodizado
Material del vástago	Aleación de aluminio forjado Anodizado