

Soporte para ventosa con rosca de fijación ESH-HA-1-QS

FESTO

Número de artículo: 189193



 General operating condition

Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	3 mm
Volumen	0.239 cm ³
Posición de montaje	Indistinta
Forma constructiva	Conexión de vacío arriba
Clasificación de los elementos de fijación de la ventosa	Tamaño 1
Medio de funcionamiento	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	0 °C ... 60 °C
Peso del producto	6 g
Tipo de fijación	Con contratuerca
Fijación de la ventosa	Diámetro 3 mm
Conexión de vacío	QS-4
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	Caucho nitrílico
Material del retenedor	Acero templado Acero de alta aleación