

# Soporte para ventosa con rosca de fijación ESH-HA-2-QS

FESTO

Número de artículo: 189195



 [General operating condition](#)

## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	2 mm
Volumen	0.501 cm <sup>3</sup>
Posición de montaje	Indistinta
Forma constructiva	Conexión de vacío arriba
Clasificación de los elementos de fijación de la ventosa	Tamaño 2
Medio de funcionamiento	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	0 °C ... 60 °C
Peso del producto	12 g
Tipo de fijación	Con contratuerca
Fijación de la ventosa	Diámetro 4 mm
Conexión de vacío	QS-6
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	Caucho nitrílico
Material del retenedor	Acero templado Acero de alta aleación