

# Soporte para ventosa con rosca de fijación ESH-HA-5-G

FESTO

Número de artículo: 189201



 [General operating condition](#)

## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	8 mm
Volumen	1.862 cm <sup>3</sup>
Posición de montaje	Indistinta
Forma constructiva	Conexión de vacío arriba
Clasificación de los elementos de fijación de la ventosa	Tamaño 5
Medio de funcionamiento	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Peso del producto	84 g
Tipo de fijación	Con contratuerca
Fijación de la ventosa	M10
Conexión de vacío	G1/8
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material del retenedor	Acero templado Acero de alta aleación