

Soporte para ventosa con rosca de fijación ESH-HDL-1-PK

FESTO

Número de artículo: 189244



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Compensación de altura del elemento de fijación de la ventosa | 10 mm |
| Diámetro nominal | 1.9 mm |
| Volumen | 0.15 cm ³ |
| Posición de montaje | Vertical |
| Forma constructiva | Conexión de vacío lateral Con compensación de altura |
| Clasificación de los elementos de fijación de la ventosa | Tamaño 1 |
| Medio de funcionamiento | Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 1 - riesgo de corrosión bajo |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-A1-L |
| Temperatura ambiente | -10 °C ... 60 °C |
| Peso del producto | 28 g |
| Tipo de fijación | Con contratuerca |
| Fijación de la ventosa | Diámetro 3 mm |
| Conexión de vacío | PK-3 |
| Nota sobre el material | De conformidad con la Directiva RoHS |
| Material de las juntas | Caucho nitrílico Acero |
| Material del retenedor | Acero templado Acero de alta aleación |