

Soporte para ventosa con rosca de fijación ESH-HE-2-M5

FESTO

Número de artículo: 189254



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	2 mm
Volumen	0.036 cm ³
Posición de montaje	Indistinta
Forma constructiva	Conexión de vacío arriba
Clasificación de los elementos de fijación de la ventosa	Tamaño 2
Medio de funcionamiento	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Peso del producto	3 g
Tipo de fijación	Con rosca exterior mediante conexión de vacío
Fijación de la ventosa	Diámetro 4 mm
Conexión de vacío	M5
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	Aleación de forja de aluminio Caucho nitrílico POM Acero
Material del retenedor	Acero templado