


# Soporte para ventosa con rosca de fijación ESH-HE-4-G1/8

FESTO

Número de artículo: 189256



 [General operating condition](#)

## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	4 mm
Volumen	0.289 cm <sup>3</sup>
Posición de montaje	Indistinta
Forma constructiva	Conexión de vacío arriba
Clasificación de los elementos de fijación de la ventosa	Tamaño 4
Medio de funcionamiento	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Peso del producto	11 g
Tipo de fijación	Con rosca exterior mediante conexión de vacío
Fijación de la ventosa	M6
Conexión de vacío	G1/8
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	Aleación de forja de aluminio Caucho nitrílico POM Acero
Material del retenedor	Acero templado