

Ventosa ESV-150-SN

Número de artículo: 191011

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Radio mínimo de pieza	480 mm
Diámetro de la ventosa	150 mm
Volumen de la ventosa con rosca de fijación	173.826 cm ³
Posición de la conexión	Arriba
Posición de montaje	Cualquiera
Símbolo	00991485
Forma de la ventosa con rosca de fijación	Redondo plano
Presión de funcionamiento	-0.095 MPa ... 0 MPa
Presión de funcionamiento	-0.95 bar ... 0 bar
Presión de funcionamiento	-13.775 psi ... 0 psi
Presión nominal de funcionamiento	-0.07 MPa
Presión nominal de funcionamiento	-0.7 bar
Presión nominal de funcionamiento	-10.15 psi
Medio de funcionamiento	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1-L
Aptitud para el contacto con alimentos	Véase la información complementaria sobre el material
Temperatura ambiente	-10 °C ... 70 °C
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento	900 N
Peso del producto	361 g
Color	Negro
Dureza Shore	50 +/- 5
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la ventosa	NBR