


Ventosa ESV-50-EU

Número de artículo: 191036

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|--|
| Radio mínimo de pieza | 100 mm |
| Diámetro de la ventosa | 50 mm |
| Volumen de la ventosa con rosca de fijación | 8.168 cm ³ |
| Posición de la conexión | Arriba |
| Posición de montaje | Cualquiera |
| Símbolo | 00991485 |
| Forma de la ventosa con rosca de fijación | Redondo, extra profundo |
| Presión de funcionamiento | -0.095 MPa ... 0 MPa |
| Presión de funcionamiento | -0.95 bar ... 0 bar |
| Presión de funcionamiento | -13.775 psi ... 0 psi |
| Presión nominal de funcionamiento | -0.07 MPa |
| Presión nominal de funcionamiento | -0.7 bar |
| Presión nominal de funcionamiento | -10.15 psi |
| Medio de funcionamiento | Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-Zona III |
| Aptitud para el contacto con alimentos | Véase la información complementaria sobre el material |
| Temperatura ambiente | -20 °C ... 60 °C |
| Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento | 103.6 N |
| Peso del producto | 12.6 g |
| Color | Azul |
| Dureza Shore | 60 +/- 5 |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material de la ventosa | PUR |