

Filtro LF-D-MAXI-A

Número de artículo: 192556

FESTO



 General operating condition

Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Maxi
Serie	D
Posición de montaje	vertical $\pm 5^\circ$
Grado de filtración	40 μm
Purga de condensado	Totalmente automática
Forma constructiva	Filtro de material sinterizado con separador por centrifugación
Protección de funda	Funda metálica de protección
Símbolo	00991520
Presión de funcionamiento	2 bar ... 12 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gases inertes
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-10 °C ... 60 °C
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Gases inertes
Temperatura del medio	5 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente	5 °C ... 60 °C
Tipo de fijación	Con accesorios
Conexión neumática 1	Placa base
Conexión neumática 2	Placa base
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material del filtro	Tierra de protección
Material del cuerpo	Fundición inyectada de cinc
Material de la funda	Makrolon®