

Tubo de plástico PLN-12X1,75-NT

Número de artículo: 193407

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	12 mm
Radio de curvatura relevante para el caudal	65 mm
Diámetro interior	8.4 mm
Radio de flexión mín.	23 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.095 MPa ... 1.4 MPa
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.95 bar ... 14 bar
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-13.775 psi ... 203 psi
Nota sobre la presión de funcionamiento	Agua: max. 0,6 MPa a 0 - 50 °C
Certificación	TÜV
Organismo que expide el certificado	B 013277 0527 00
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Agua (líquida, sin hielo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Idoneidad de la sala limpia, medida según ISO 14644-14	Elemento instalado estáticamente, no es posible una evaluación significativa según la norma ISO 14644-1
Aptitud para el contacto con alimentos	Véase la información complementaria sobre el material
Temperatura ambiente	-30 °C ... 80 °C
Peso del producto según la longitud	0.054 kg/m
Conexión neumática	Para racor de conexión de diámetro exterior 12 mm
Color	Natural
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del tubo flexible	PE