

Caballote CRLBN-40

Número de artículo: 195867

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	40
Posición de montaje	Cualquiera
Clase de resistencia a la corrosión CRC	4 - riesgo de corrosión muy alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio	Adecuado para la producción de baterías con valores reducidos de Cu/ Zn/Ni (F1a)
Temperatura ambiente	-40 °C ... 150 °C
Peso del producto	185 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la fijación	Acero inoxidable de alta aleación
Material del bulón	Acero inoxidable de alta aleación
Material del fusible	Acero inoxidable de alta aleación