


Placa de montaje VN-T2-BP-NRH

Número de artículo: 196951

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 °C ... 60 °C
Par de apriete máx.	0.5 Nm
Peso del producto	5.5 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante con perfil DIN
Material de la placa	reforzado con POM
Material de la corredera	POM