


Caballete LBG-63-R3

Número de artículo: 2078795

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	63
Posición de montaje	Indistinta
Clase de resistencia a la corrosión CRC	3 - riesgo de corrosión alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio	No pueden utilizarse metales con un contenido de cobre, zinc o níquel superior al 5 %. Quedan exceptuados el níquel en aceros, superficies niqueladas químicamente, placas de circuito impreso, cables, conectores eléctricos y bobinas.
Temperatura ambiente	-40 °C ... 150 °C
Carga máx. admisible	4 kN
Peso del producto	580 g
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material de la fijación	Acero inoxidable de alta aleación
Material del bulón	Acero inoxidable de alta aleación
Material del fusible	Acero inoxidable de alta aleación