

Silenciador U-1

Número de artículo: 2312

FESTO



[PDF](#) [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Cualquiera
Símbolo	00991473
Presión de funcionamiento	0 MPa ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	0 bar ... 10 bar
Caudal contra atmósfera	20800 l/min
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Puede emplearse con aire comprimido lubricado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Nivel de presión acústica	90 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 °C ... 70 °C
Peso del producto	139.8 g
Conexión neumática	G1
Material del inserto amortiguador	PE
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS