


Kit adaptador DHAA-G-H2-20-B13G-50

Número de artículo: 2378415

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	50
Posición de montaje	Indistinta
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	310 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante y tornillo con pasador y casquillo para centrar
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material de la placa adaptadora	Aleación de forja de aluminio
Material de los tornillos	Acero
Material de los elementos para centrar	Acero