

Manguito de fijación EAMH-86-8-C27.3

Número de artículo: 2429531

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	86
Posición de montaje	Indistinta
Revoluciones máx.	5000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	10.3 kgmm ²
Peso del producto	119 g
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS