

# Manguito de fijación EAMH-86-11-C27.3

Número de artículo: 2429532

FESTO



 [General operating condition](#)

## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	86
Posición de montaje	Indistinta
Revoluciones máx.	5000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	10.2 kgmm <sup>2</sup>
Peso del producto	112 g
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS