

Manguito de fijación EAMH-110-19-C34

Número de artículo: 2429559

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

| Característica | Valor |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tamaño | 110 |
| Posición de montaje | Indistinta |
| Revoluciones máx. | 5000 1/min |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de almacenamiento | -25 °C ... 60 °C |
| Humedad relativa del aire | 0 - 95 % |
| Temperatura ambiente | -10 °C ... 60 °C |
| Momento de inercia de la masa | 29.9 kgmm ² |
| Peso del producto | 188 g |
| Nota sobre el material | De conformidad con la Directiva RoHS |