

Anillo de junta NPAS-C1-R-G18-P-FD-P10

Número de artículo: 2652516

FESTO



 General operating condition

Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño del depósito	10
Posición de montaje	Cualquiera
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.095 MPa ... 1.2 MPa
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.95 bar ... 12 bar
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-13.775 psi ... 174 psi
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Agua (líquida, sin hielo) Vapor de agua
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Puede emplearse con aire comprimido lubricado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Aptitud para el contacto con alimentos	Véase la información complementaria sobre el material
Temperatura ambiente	-20 °C ... 120 °C
Par de apriete nominal	6.5 Nm
Tolerancia para el par de apriete nominal	± 10 %
Peso del producto	0.02 g
Conexión neumática	G1/8
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	PEEK