



# Módulo de derivación PMBL-90-HP3-E

Número de artículo: 2663892

FESTO



 General operating condition

## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	90
Diámetro nominal DN	36
Serie	L
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	Módulo de derivación
Símbolo	00995259
Presión de funcionamiento	0 MPa ... 5 MPa
Presión de funcionamiento	0 bar ... 50 bar
Presión de mando	0 bar ... 50 bar
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva UE sobre equipos a presión
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	de acuerdo con la normativa del Reino Unido sobre equipos a presión
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-10 °C ... 60 °C
Aptitud para el contacto con alimentos	Véase la información complementaria sobre el material
Temperatura del medio	5 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente	5 °C ... 60 °C
Peso del producto	2600 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	NBR PE
Material del cuerpo	Aleación de aluminio forjado