


Conjunto paralelo EAMM-U-110-D50-100A-120-S1

Número de artículo: 2799488

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	110
Posición de montaje	Indistinta
Relación de reducción	1:1
Revoluciones máx.	5000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-25 °C ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Grado de protección	IP65
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	799 kgmm ²
Par de accionamiento en vacío	0,3 Nm
Momento de giro transmisible	25 Nm
Peso del producto	5050 g
Código de interfaz del actuador	D50B
Código de interfaz, entrada motor	100A
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS