


Conjunto paralelo EAMM-U-86-D50-80P-102

Número de artículo: 2803053

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	86
Posición de montaje	Indistinta
Relación de reducción	1:1
Revoluciones máx.	5000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-25 °C ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	175 kgmm ²
Par de accionamiento en vacío	0.25 Nm
Momento de giro transmisible	9.5 Nm
Peso del producto	2330 g
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS