

Bloque de conexión MRS-4

Número de artículo: 2844348

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	4
Cantidad máx. de posiciones de válvula	4
Presión de funcionamiento	-0.09 MPa ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	-0.9 bar ... 10 bar
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Par de apriete máx. en el sistema de fijación de la válvula	2.5 Nm
Par de apriete máx. para montaje mural	4 Nm
Peso del producto	650 g
Conexión neumática 1	G3/8
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material de la placa base	Aleación de forja de aluminio