


Conjunto de sujeción axial EAMM-A-D80-80G-S1

Número de artículo: 2946764

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud nominal	103.5 mm
Posición de montaje	Indistinta
Revoluciones máx.	5500 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Grado de protección	IP65
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	128 kgmm ²
Momento de giro transmisible	60 Nm
Peso del producto	1990 g
Código de interfaz del actuador	D80
Código de interfaz, entrada motor	80G
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS