

# Bloque distribuidor FR-4-1/4

Número de artículo: 2960

FESTO



 [General operating condition](#)

## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	11.5 mm
Posición de montaje	Indistinta
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	0 bar ... 16 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C ... 80 °C
Peso del producto	68 g
Número de salidas	3
Cantidad de alimentaciones	1
Conexión neumática 1	Rosca interior G1/4
Conexión neumática 2	Rosca interior G1/4
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Aluminio Anodizado