


# Conector tipo zócalo con cable KMF-1-24DC-2.5-LED

Número de artículo: 30935

FESTO



 [General operating condition](#)

## Hoja de datos

Característica	Valor
Indicador de posición de conmutación	Diodo emisor de luz
Tipo de fijación	En la electroválvula con tornillo central M3
Posición de montaje	Cualquiera
Peso del producto	170 g
Conexión eléctrica	Zócalo
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Conexión a conductor protector	Presente
Longitud del cable	2.5 m
Diámetro del cable	6 mm
Estructura de cable	3 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Grado de protección	IP67 Según IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 °C ... 80 °C
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva RoHS de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa RoHS del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Material de la cubierta aislante del cable	PVC
Material del cuerpo	PC POM
Material de los contactos crimp	Bronce