

Caballote LSNSG-80

Número de artículo: 31751

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	80
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C ... 150 °C
Carga máx. admisible	6 kN
Peso del producto	700 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la fijación	Acero Galvanizado
Material de la articulación de rótula	Acero PTFE