

Fijación por pies DAMH-Q12-6

Número de artículo: 3371840

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|--------------------------------------|
| Tamaño | 6 |
| Posición de montaje | Indistinta |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 1 - riesgo de corrosión bajo |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | 0 °C ... 60 °C |
| Par de apriete máx. | 1 Nm |
| Peso del producto | 27 g |
| Tipo de fijación | Con taladro pasante |
| Nota sobre el material | De conformidad con la Directiva RoHS |
| Material de la escuadra | Acero galvanizado |