

Fijación por pies DAMH-Q12-40

Número de artículo: 3371846

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	40
Posición de montaje	Cualquiera
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 °C ... 60 °C
Par de apriete máx.	18 Nm
Peso del producto	529 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la escuadra	Acero cincado