

# Bobina magnética MSW-42AC-OD

Número de artículo: 34403

FESTO



 [General operating condition](#)

## Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de accionamiento	Eléctrico
Posición de montaje	Cualquiera
Tiempo mín. de arranque	10 ms
Tiempo de conexión	100%
Clase de aislamiento	F
Valores característicos de las bobinas	42 V AC: 50 Hz, potencia de arranque 30 VA, potencia de retención 22 VA
Fluctuaciones de tensión admisibles	+/- 10 %
Conformidad PWIS	VDMA24364-C1-L
Temperatura de almacenamiento	-10 °C ... 60 °C
Grado de protección	IP65
Temperatura ambiente	-5 °C ... 50 °C
Peso del producto	150 g
Conexión eléctrica	Forma A Conector Según EN 175301-803
Tipo de fijación	Hexágono exterior 1/8 Clip de sujeción
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la bobina magnética	Duroplast
Material de los contactos crimp	Latón, estañado
Material del devanado	Cobre