

# Válvulas de palanca VHER-H-B43C-G18

Número de artículo: 3488204

FESTO



General operating condition

## Hoja de datos

| Característica                                     | Valor   |
|--|---|
| Función de la válvula                              | 4/3 vías cerrada  |
| Tipo de accionamiento                              | Manualmente   |
| Anchura  | 51 mm   |
| Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343) | 600 l/min   |
| Conexión neumática de utilización                  | G1/8  |
| Presión de funcionamiento                          | 0 bar ... 10 bar  |
| Nota sobre la presión de funcionamiento            | En funcionamiento a dos presiones, la presión en la conexión 1 debe ser mayor que en la conexión 3. |
| Forma constructiva                                 | corredera giratoria   |
| Diámetro nominal                                   | 6 mm  |
| Función de escape                                  | Estrangulable   |
| Nota sobre la utilización                          | Accionamiento únicamente manual   |
| Principio de sellado                               | Dura  |
| Tipo de control                                    | Directo   |
| Sentido de flujo                                   | No reversible   |
| Símbolo  | 00995942  |
| Sin solapamiento                                   | Sí  |
| Indicador de posición de conmutación               | con accesorios  |
| Medio de funcionamiento                            | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando               | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)                        |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC            | 2 - riesgo de corrosión moderado  |
| Conformidad PWIS                                   | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura del medio                              | -20 °C ... 80 °C  |
| Temperatura ambiente                               | -20 °C ... 80 °C  |
| Momento de accionamiento                           | 0,9 Nm  |
| Peso del producto                                  | 260 g   |
| Tipo de fijación                                   | Con taladro pasante   |
| Conexión neumática 1                               | G1/8  |
| Conexión neumática 2                               | G1/8  |
| Conexión neumática 3                               | G1/8  |
| Conexión neumática 4                               | G1/8  |
| Nota sobre el material                             | De conformidad con la Directiva RoHS  |
| Material de las juntas                             | Caucho nitrílico  |
| Material del cuerpo                                | Fundición inyectada de aluminio   |
| Material de la palanca                             | Fundición inyectada de aluminio   |