

Conjunto paralelo EAMM-U-45-V32-42A-63

Número de artículo: 4280674

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	45
Distancia entre ejes	63 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Relación de reducción	1:1
Revoluciones máx.	3600 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	0 °C ... 50 °C
Momento de inercia de la masa	4.35 kgmm ²
Par de accionamiento en vacío	0.05 Nm
Momento de giro transmisible	0.5 Nm
Peso del producto	243 g
Código de interfaz del actuador	v32
Código de interfaz, entrada motor	42A
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS