

Adaptador NPFV-AF-N14-N14-MF

Número de artículo: 4727333

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	6 mm
Presión de funcionamiento	0.2 MPa ... 0.8 MPa
Presión de funcionamiento	2 bar ... 8 bar
Protección antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Conexión neumática 1	1/4 NPT
Conexión neumática 2	1/4 NPT
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del adaptador	Acero inoxidable de alta aleación
Material de las juntas	NBR