

Acoplamiento EAMD-16-15-5-8X10

Número de artículo: 4819892

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de acogida 1	5 mm
Diámetro de acogida 2	8 mm
Tamaño	16
Longitud nominal	15 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	10000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 °C ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	0.355 kgmm ²
Momento de giro transmisible	1.2 Nm
Peso del producto	13 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS