

# Acoplamiento EAMD-32-32-9-16X20

Número de artículo: 5038002

FESTO



 [General operating condition](#)

## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de acogida 1	9 mm
Diámetro de acogida 2	16 mm
Tamaño	32
Longitud nominal	32 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	8000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 °C ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	14.5 kgmm <sup>2</sup>
Momento de giro transmisible	12.5 Nm
Peso del producto	127 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS