

# Acoplamiento EAMD-56-46-14-23X27

Número de artículo: 5062229

FESTO



 [General operating condition](#)

## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de acogida 1	14 mm
Diámetro de acogida 2	23 mm
Tamaño	56
Longitud nominal	46.5 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	5500 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 °C ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	151 kgmm <sup>2</sup>
Momento de giro transmisible	38 Nm
Peso del producto	424 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS