


Bloque para montaje en batería MHA2-PR6-5-M5

Número de artículo: 525129

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Cantidad máx. de posiciones de válvula	6
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	426 g
Tipo de fijación de la placa base	Con taladro pasante con perfil DIN
Tipo de fijación de la válvula	con rosca interior
Conexión neumática 1	M7
Conexión neumática 2	M5
Conexión neumática 3	M7
Conexión neumática 4	M5
Conexión neumática 5	M7
Material de la placa base	Aleación de forja de aluminio