

Ventosa ESS-40-BT-M6

Número de artículo: 525989

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Compensación de altura del elemento de fijación de la ventosa	9 mm
Radio mínimo de pieza	35 mm
Diámetro nominal	2.5 mm
Diámetro de la ventosa	40 mm
Volumen de la ventosa con rosca de fijación	9.8 cm ³
Posición de montaje	Cualquiera
Símbolo	00991485
Clasificación de los elementos de fijación de la ventosa	Tamaño 4
Forma de la ventosa con rosca de fijación	Fuelle redondo de 1,5
Presión de funcionamiento	-0.95 bar ... 0 bar
Presión nominal de funcionamiento	-0.7 bar
Medio de funcionamiento	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 °C ... 80 °C
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento	59 N
Fuerza transversal con presión nominal de funcionamiento	22 N
Peso del producto	18 g
Tipo de fijación	A través de la toma de vacío
Conexión de vacío	M6
Color	Rojo-marrón
Dureza Shore	72 +/- 5
Material del pivote atornillado	Aleación de forja de aluminio
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la ventosa	Vulkollan®