

Lubricador MS4-LOE-1/4-R

Número de artículo: 529411

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	4
Serie	MS
Posición de montaje	Vertical +/- 5°
Forma constructiva	Lubricador proporcional estándar
Llenado máximo de aceite	30 cm ³
Protección de funda	Funda de protección de material sintético
Símbolo	00991532
Presión de funcionamiento	1 bar ... 12 bar
Caudal mínimo para la función de lubricación	40 l/min
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	2200 l/min
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Puede emplearse con aire comprimido lubricado
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-10 °C ... 60 °C
Aptitud para el contacto con alimentos	Véase la información complementaria sobre el material
Temperatura del medio	-10 °C ... 60 °C
Viscosidad del aceite	ISO VG 32
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Peso del producto	194 g
Tipo de fijación	Con accesorios
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión neumática 2	G1/4
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio
Material de la funda	PC