


# Combinación de filtros LFMBA-3/8-D-MIDI-DA-A

Número de artículo: 532877

FESTO



[General operating condition](#)

## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Midi
Serie	D
Posición de montaje	vertical $\pm 5^\circ$
Grado de filtración	0.01 $\mu\text{m}$
Grado de eficacia del filtro	99.9999 %
Purga de condensado	Totalmente automática
Forma constructiva	Filtro de fibras
Volumen máx. de condensado	43 ml
Protección de funda	Funda metálica de protección
Símbolo	00991530
Presión de funcionamiento	0.15 MPa ... 1.2 MPa
Presión de funcionamiento	1.5 bar ... 12 bar
Presión de funcionamiento	21.75 psi ... 174 psi
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gases inertes
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Gases inertes
Temperatura del medio	1.5 $^\circ\text{C}$ ... 60 $^\circ\text{C}$
Contenido de aceite residual	0.01 mg/m <sup>3</sup>
Temperatura ambiente	-10 $^\circ\text{C}$ ... 60 $^\circ\text{C}$
Peso del producto	1429 g
Tipo de fijación	Con accesorios
Conexión neumática 1	G3/8
Conexión neumática 2	G3/8
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material del filtro	Fibra de borosilicato
Material del cuerpo	Fundición inyectada de cinc
Material de la funda	Makrolon®