

# Placa base VMPA1-IC-AP-1

Número de artículo: 533394

FESTO



 General operating condition

## Hoja de datos

Característica	Valor
Anchura	20.2 mm
Longitud	107.3 mm
Patrón uniforme	10.5 mm
Presión de funcionamiento	0.3 MPa ... 0.8 MPa
Presión de funcionamiento	3 bar ... 8 bar
Presión de control MPa	0.3 MPa ... 0.8 MPa
Presión de mando	3 bar ... 8 bar
Certificación	c UL us - Recognized (OL)
Símbolo KC	KC-EMV
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según Directiva de máquinas CEM de la UE Según la Directiva RoHS de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa RoHS del Reino Unido
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 °C ... 50 °C
Peso del producto	92 g
Conexión eléctrica	M8 Conector
Tipo de fijación de la placa base	Con taladro pasante
Conexión neumática 1	M7
Conexión neumática 2	M7
Conexión neumática 3	M7
Conexión neumática 4	M7
Conexión neumática 5	M7
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material de la placa base	Fundición inyectada de aluminio