

Conector FBS-SUB-9-WS-PB-K

Número de artículo: 533780

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Anchura	40 mm
Altura	64 mm
Longitud	17 mm
Tipo de fijación	4-40 UNC-2B
Peso del producto	46 g
Interfaz de bus de campo	Conector Sub-D, 9 pines
Conexión eléctrica 1	Conector Sub-D, 9 pines
Conexión eléctrica 2	Borne atornillado
Velocidad de transmisión	12 Mbit/s
Diámetro del cable admisible	8 mm
Diámetro del cable admisible	8 mm
Sección de cable	1 mm ²
Grado de protección	IP20
Temperatura ambiente	0 °C ... 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 °C ... 80 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Material del cuerpo	Material sintético metalizado