


Filtro de vacío VAF-PK-3

Número de artículo: 535883

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	2 mm
Posición de montaje	Indistinta
Grado de filtración	50 µm
Símbolo	00991483
Presión de funcionamiento	-0.95 bar ... 0 bar
Nota sobre la presión de funcionamiento	Aplicación solo con sistemas de vacío abiertos
Caudal cuando el vacío = -0,75 bar	50.8 l/min
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio	Adecuado para la producción de baterías con valores reducidos de Cu/ Zn/Ni (F1a)
Temperatura ambiente	0 °C ... 40 °C
Peso del producto	4 g
Tipo de fijación	Instalación en la tubería
Conexión neumática	PK-3 con tuerca de unión
Material de las tuercas de unión	POM
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material del filtro	malla Automatización de procesos
Material del cuerpo	Automatización de procesos
Eficiencia del impulso de eyección	≤8 bar