

# Lubricador MS12-LOE-G-U

Número de artículo: 537156

FESTO



 [General operating condition](#)

## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	12
Serie	MS
Posición de montaje	Vertical +/- 5°
Forma constructiva	Lubricador proporcional estándar
Llenado máximo de aceite	1500 cm <sup>3</sup>
Protección de funda	Integrado en la funda metálica de protección
Símbolo	00991532
Presión de funcionamiento	1 bar ... 16 bar
Caudal mínimo para la función de lubricación	400 l/min
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	20000 l/min ... 22000 l/min
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-10 °C ... 60 °C
Temperatura del medio	0 °C ... 60 °C
Viscosidad del aceite	ISO VG 32
Temperatura ambiente	0 °C ... 60 °C
Peso del producto	6500 g
Tipo de fijación	Con escuadra de montaje
Conexión neumática 1	Interno
Conexión neumática 2	Interno
Material de la tapa	PA
Material de las juntas	NBR
Material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio
Material de la funda	Aleación de forja de aluminio